

Invacare® | Comet®, Comet®Alpine e Comet®HD



Invacare **Comet**



Invacare **Comet^{Alpine}**



Invacare **Comet^{HD}**

Una grande famiglia di Scooter: *Invacare Comet*

Gli scooter *Invacare Comet* sono stati progettati per offrire il massimo in prestazioni di guida senza trascurare la sicurezza ed il comfort per il guidatore. L'affidabilità rimane il punto di forza di questi prodotti: sia che siate al supermarket, sia che stiate girando per la strada questi scooter vi porteranno dove voi vorrete, velocemente, con una guida stabile e rilassante. La famiglia **Comet** soddisfa le esigenze di ogni guidatore: cercate velocità? Spunto? Allora **Comet** è lo scooter che fa per voi. Vi serve potenza continua? **Comet^{Alpine}** è la risposta ideale.

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®

Tutto sotto controllo

Su *Invacare Comet* la sicurezza è al primo posto. Di serie: sistema elettronico di riduzione della velocità in curva, segnale visivo e sonoro di batterie scariche, luce di retromarcia con segnalatore acustico, indicatori di direzione intermittenti e sonori a spegnimento automatico, sistema luci a doppio bulbo e leva sblocco motori (motore in folle) con doppio sistema di sicurezza.



Guida confortevole

Manubrio ergonomico con impugnature morbide per permettere una presa salda nel caso di manovre repentine; piantone dello sterzo inclinabile tramite leva a sx per trovare la giusta posizione di guida; leva freno manuale a dx per arrestare lo scooter in caso di emergenza; sedile morbido, sagomato, girevole e traslante con schienale inclinabile per una giusta e corretta postura; braccioli ribaltabili, regolabili in larghezza e altezza per trovare la corretta posizione delle braccia.

Caratteristiche



Piantone sterzo regolabile

Inclinazione variabile grazie alla leva sx posta sul manubrio.



Freno manuale

Leva dx posta sul manubrio. Freno di emergenza che si aggiunge al freno motore.



Parafanghi integrati

Proteggono l'elettronica e il motore dalla polvere e dai liquidi.

Per gli accessori disponibili sugli scooter *Invacare Comet* consultare la sezione «Scooter - Accessori».

Dati tecnici

<i>Invacare Comet</i> 510 mm	485 mm	440 - 515 mm ¹	500 mm	660 mm ²	1475 mm	95° - 145°	
<i>Invacare Comet</i> 136 kg ³	160 kg	2 x 75 Ah	3260 mm	100 mm	120 mm 200 mm ⁴	10° (18%)	
			<ol style="list-style-type: none"> 1/ A passi di 25 mm 2/ Larghezza esterna braccioli 600-700 mm (interna 450-550 mm) 3/ Senza batterie 84 kg 4/ Sopra pianale 5/ Picco max di potenza 1200 W 				
<i>Invacare Comet</i> 250 W ⁵	55 km	15 km/h					

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso e le regolazioni, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.

Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.009 (*) + 12.24.06.157 + /163 + /169
Nr. Repertorio DM: 100063/R (*) In alternativa, per omogeneità funzionale, "Carrozzina elettrica per uso esterno"

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Colori carenatura



Argento



Blu Onice

Tipo/colore fodera



Vinile/Nero

Potenza extra

Sotto una scocca dal design moderno ed accattivante, **Comet^{Alpine}** cela un carattere forte e vincente. Questo scooter monta una centralina da 160 A, un robusto motore da 650 W, alimentato da 2 batterie da 75 Ah, e 4 ruote pneumatiche da 13" con ammortizzatori indipendenti per andare ovunque, per affrontare pendii scoscesi o tratti ghiaiosi.

Comfort extra

Comet^{Alpine} ha un allestimento di tutto rispetto: sedile girevole, traslante ed estraibile tipo "Autostyle", regolabile in altezza con schienale inclinabile, braccioli allargabili e regolabili in altezza. Manubrio ergonomico con piantone inclinabile, freno a mano, cruscotto chiaro e completo con selettore di "riduzione automatica della velocità". Carenatura con parafanghi avvolgenti per proteggere le parti elettriche dall'acqua e dallo sporco.

Selettore di riduzione della velocità



Caratteristiche ed accessori



Sospensione sul sedile (optional)

Maggior comfort per il guidatore grazie alla sospensione sul sedile.



Lifter elettrico (optional)

Regolazione elettrica dell'altezza della seduta da 460 mm a 580 mm (anche per **Comet**).



Porta bastone/stampella (optional)

Per gli accessori disponibili sugli scooter **Invacare Comet** consultare la sezione «Scooter - Accessori».

Dati tecnici

Comet^{Alpine}	510 mm	485 mm	440 - 515 mm ¹	500 mm	660 mm ²	1475 mm	95° - 145°
Comet^{Alpine}	143 kg ³	160 kg	2 x 75 Ah	3260 mm	100 mm	120 mm 200 mm ⁴	10° (18%)
			1/ A passi di 25 mm 2/ Larghezza esterna braccioli 600-700 mm (interna 450-550 mm) 3/ Senza batterie 91 kg 4/ Sopra pianale 5/ Picco max di potenza 1800 W				
Comet^{Alpine}	650 W ⁵	50 km	10 km/h				

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso e le regolazioni, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.

Codici NT (configurazione standard):
12.21.27.009 (*) + 12.24.06.157 + /163 + /169

Nr. Repertorio DM: 100063/R

(*) In alternativa, per omogeneità funzionale, a "Carrozzina elettrica per uso esterno"


CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCEBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRITTORE.
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Colore carenatura



Grigio ardesia

Tipo/colore fodera



Vinile/Nero



Caratteristiche

Portata extra

Invacare **Comet HD** è capace di trasportare utenti con un peso corporeo fino a 220 kg in tutta sicurezza. Progettato espressamente per utenti bariatrici, questo scooter garantisce sempre stabilità e controllo senza comprometterne le prestazioni.


Sedile XL

Il sedile è stato progettato seguendo le indicazioni dei terapisti per assicurare sempre la massima comodità per l'utente bariatrico. La base della seduta e il piantone sono stati rinforzati per sopportare carichi importanti durante la marcia. I braccioli, regolabili in altezza e larghezza, sono stati irrobustiti per non cedere sotto il peso della persona durante la fase di salita/discesa dallo scooter.



Sospensione personalizzata

Già impiegato nel settore delle mountain bike da competizione, questo sistema permette all'utente una facile personalizzazione delle sospensioni.



Colonna del modulo seduta rinforzata



Braccioli rinforzati

Struttura metallica di fissaggio bracciolo irrobustita.

Per gli accessori disponibili sugli scooter **Invacare Comet** consultare la sezione «Scooter-Accessori».

Dati tecnici

Comet HD	660 mm	535 mm	440 - 515 mm ¹	610 mm	750 mm ²	1475 mm	95° - 120°
Comet HD	148 kg ³	96 kg	220 kg	2 x 75 Ah	3260 mm	100 mm	120/200 mm ⁴
Comet HD	10° (18%)	650 W ⁵	50 km	10 km/h		<ol style="list-style-type: none"> 1/ A passi di 25 mm 2/ Larghezza esterna braccioli 750-900 mm (interna 600-700 mm) 3/ Senza batterie 96 kg 4/ Sopra pianale 5/ Picco max di potenza 1800 W 	

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso e le regolazioni, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.

Codici NT (configurazione standard):
12.21.27.009 (*) + 12.24.06.157 + /163 + /169

Nr. Repertorio DM: 100063/R

(*) In alternativa, per omogeneità funzionale, a "Carrozzina elettrica per uso esterno"

CODICINT SUGGERITIE PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Colore carenatura

Tipo/colore fodera



Grigio Ardesia



Vinile/Nero